

## 自動高温ヒートプレス機

商品番号: PHA



### 前書き

高温ホットプレスは、高温環境下で材料をプレス、焼結、加工するために特別に設計された機械です。数百℃から数千℃の範囲で動作可能で、様々な高温プロセス要件に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PHA
圧力範囲	0-10T
圧力プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力維持-時間指定圧力開放
圧力保持時間	1秒~∞秒
シリンダー ストローク	80mm
加熱温度	最高1000
金型材質	ニッケル基合金 (耐高温材料)
サンプルサイズ	中型10~30mm
金型形状	中型50*90mm
炉径	中型 60mm
完全な機械サイズ	400*380*780 (L*W*H)
電源	220V 50Hz
粉のタブレットの出版物のサイズの図表	