

手動ボタン電池封口機（デジタル表示）

商品番号: PC2NS



前書き

手動ボタン電池封口機は、ボタン電池の包装に特化した小型装置です。操作が簡単で、実験室や小ロット生産に適しており、電池がしっかりと封止され、生産効率が向上します。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PC2NS
圧力範囲	0-2T (0-25MPa)
ピストン径	32mm（クロムメッキ油圧シリンダー）
圧力計	デジタル表示 0.00-40.00MPa
標準金型	標準CR20シリーズパッケージ金型
シーリング金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30 など
シーリング圧力	通常0.8～1.2トン
シェル取り外し金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30 など
シェル取り外し圧力	通常0.4トン以内
全体寸法	210 * 165 * 290mm（長さ*幅*高さ）
機器重量	12Kg

機械サイズ図