

ボタン電池式手動シール機（デジタル表示）

商品番号: PC2NS



前書き

手動ボタン電池シール機は、ボタン電池の包装に特別に使用される小型装置です。操作が簡単で、実験室や小ロット生産に適しており、電池がしっかりと密封されていることを確認し、生産効率を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

機器型式	PC2NS
圧力範囲	0~2T (0~25MPa)
ピストン径	32mm(d) クロームメッキオイルシリンダー内
圧力計	デジタル表示 0.00-40.00MPa
標準金型	CR20シリーズ標準パッケージ金型
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
シール圧力	一般的に0.8~1.2トン
シェル除去金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱殻圧力	概ね0.4トン以内
全体寸法	210*165*290mm(LX*W*H)
装置の重量	12Kg

機械寸法図