

手動ボタン電池封口機

商品番号: PC2N



前書き

手動ボタン電池封口機は、CR2032、LR44などの小型ボタン電池専用の精密包装装置です。実験室での研究開発、小ロット生産、教育デモンストレーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PC-2N
圧力範囲	0-2T (0-25MPa)
ピストン径	クロムメッキ油圧シリンダー 32mm(d)
圧力計	圧力と圧力のデュアルスケール表示
標準金型	標準CR20シリーズパッケージ金型
封口金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30 など
封口圧力	通常 0.8~1.2トン
シェル取り出し金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30 など
シェル取り出し圧力	通常 0.4トン以内
全体寸法	210*165*290mm(長さ*幅*高さ)
機器重量	12Kg

機械サイズ図