

手動ボタン電池シール機

商品番号: PC2N



前書き

手動式ボタン電池シール機は、小型ボタン電池（CR2 032、LR44など）専用に設計された高精度包装装置です。実験室での研究開発、小ロット生産、デモンストレーション教育に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PC-2N
圧力範囲	0～2T (0～25MPa)
ピストン径	32mm(d) クロームメッキオイルシリンダー内
圧力計	圧力と圧力のデュアルスケール表示
標準金型	CR20シリーズ標準パッケージ金型
シール金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
シール圧力	一般的に0.8～1.2トン
シェル除去金型	オプション CR16、CR20、CR24、CR30など
脱殻圧力	概ね0.4トン以内
全体寸法	210*165*290mm(LX*W*H)
装置の重量	12Kg

機械寸法図