

エンジニアリング 高度なファインセラミックス アルミナ Al₂O₃ クルーシブル

蓋付き 円筒形 実験用 クルーシブル

商品番号: KM-C02



前書き

円筒形 クルーシブル

円筒形 クルーシブルは最も一般的なクルーシブルの形状の1つで、さまざまな材料の溶解や加工に適しており、取り扱いやすく、掃除も簡単です。

[詳細を学ぶ](#)

0.4ml(φ10x10mm)	4ml(φ14x45mm)	23ml(φ30x55mm)	74ml(φ45x65mm)	150ml(φ90x30mm)	260ml(φ75x65mm)	470ml(φ80x120mm)	1400ml(φ130x130mm)
0.8ml(φ12x12mm)	6.5ml(φ19x35mm)	25ml(φ28x58mm)	85ml(φ50x60mm)	160ml(φ65x65mm)	275ml(φ60x120mm)	480ml(φ95x95mm)	1600ml(φ140x140mm)
1.5ml(φ20x10mm)	7ml(φ30x20mm)	28ml(φ50x25mm)	89ml(φ60x40mm)	198ml(φ85x50mm)	280ml(φ80x80mm)	560ml(φ130x60mm)	2000ml(φ150x140mm)
3ml (φ12x40mm)	7.5ml(φ28x17mm)	35ml(φ40x40mm)	93ml(φ40x100mm)	220ml(φ60x100mm)	300ml(φ90x65mm)	630ml(φ100x100mm)	2400ml(φ230x80mm)
3ml(φ16x20mm)	9ml(φ30x25mm)	38ml(φ35x51mm)	120ml(φ50x80mm)	220ml(φ70x70mm)	310ml(φ70x100mm)	840ml(φ150x65mm)	2500ml(φ150x180mm)
3ml(φ20x20mm)	12ml(φ30x28mm)	40ml(φ50x30mm)	130ml(φ60x60mm)	220ml(φ100x35mm)	330ml(φ95x60mm)	1000ml(φ115x130mm)	2520ml(φ200x100mm)
3.5ml(φ16x28mm)	13ml(φ30x30mm)	63ml(φ50x45mm)	130ml(φ70x50mm)	250ml(φ85x60mm)	360ml(φ80x100mm)	1100ml(φ100x180mm)	2700ml(φ160x160mm)
3.5ml(φ18x26mm)	21ml(φ35x30mm)	70ml(φ50x50mm)	145ml(φ50x100mm)	250ml(φ95x50mm)	450ml(φ90x90mm)	1350ml(φ125x150mm)	3400ml(φ180x170mm)
5240ml(φ200x200mm)							

0.8ml凸蓋付き(φ12x12)	3.5ml凸蓋付き(φ16x28)	11ml凸蓋付き(φ19x58)	28mlバツクル蓋付き(φ50x25)	53ml凸蓋付き(φ40x70)	100mlディスク蓋付き(φ58x60)	280mlディスク蓋付き(φ80x80)	1100mlディスク蓋付き(φ100x180)
1.5mlバツクル蓋付き(φ20x10)	3.5mlバツクル蓋付き(φ16x28)	12ml凸蓋付き(φ30x28)	29ml凸蓋付き(φ40x35)	61ml凸蓋付き(φ40x80)	120ml凸蓋付き(φ50x80)	280mlバツクル蓋付き(φ80x80)	1350mlディスク蓋付き(φ125x150)
1.5ml凸蓋付き(φ20x10)	3.5ml凸蓋付き(φ18x26)	12mlバツクル蓋付き(φ30x28)	35ml凸蓋付き(φ40x40)	63ml凸蓋付き(φ50x45)	130mlディスク蓋付き(φ70x50)	300mlバツクル蓋付き(φ90x65)	1400mlディスク蓋付き(φ130x130)
3ml凸蓋付き(φ12x40)	4ml凸蓋付き(φ14x45)	13ml凸蓋付き(φ30x30)	38ml凸蓋付き(φ35x50)	63mlバツクル蓋付き(φ50x45)	130mlディスク蓋付き(φ60x60)	450mlディスク蓋付き(φ90x90)	1600mlディスク蓋付き(φ140x140)
2ml凸蓋付き(φ16x20)	6.5ml凸蓋付き(φ19x35)	13mlバツクル蓋付き(φ30x30)	38mlバツクル蓋付き(φ35x50)	70ml凸蓋付き(φ50x50)	150mlディスク蓋付き(φ90x30)	450mlバツクル蓋付き(φ90x90)	2000mlディスク蓋付き(φ150x140)
2mlバツクル蓋付き(φ16x20)	7ml凸蓋付き(φ30x20)	15ml凸蓋付き(φ47x13)	40ml凸蓋付き(φ50x30)	70mlバツクル蓋付き(φ50x50)	150mlバツクル蓋付き(φ90x30)	560mlディスク蓋付き(φ130x60)	2400mlディスク蓋付き(φ230x80)
3mlバツクル蓋付き(φ20x18)	7.5ml凸蓋付き(φ28x17)	23ml凸蓋付き(φ30x55)	50mlバツクル蓋付き(φ35x70)	73ml凸蓋付き(φ35x100)	160mlディスク蓋付き(φ65x65)	630mlディスク蓋付き(φ100x100)	2500mlディスク蓋付き(φ150x180)

3ml凸蓋付き(φ20x18)	8mlバックル蓋付き(φ25x25)	23mlバックル蓋付き(φ30x55)	50ml凸蓋付き(φ40x60)	85ml凸蓋付き(φ50x60)	163mlディスク蓋付き(φ90x35)	840mlディスク蓋付き(φ150x65)	2700mlディスク蓋付き(φ160x160)
3ml凸蓋付き(φ20x20)	9ml凸蓋付き(φ20x50)	25ml凸蓋付き(φ28x58)	52mlバックル蓋付き(φ30x100)	85mlバックル蓋付き(φ50x60)	220mlディスク蓋付き(φ60x100)	950mlディスク蓋付き(φ120x120)	3400mlディスク蓋付き(φ180x170)
3mlバックル蓋付き(φ20x20)	9ml凸蓋付き(φ30x25)	28ml凸蓋付き(φ50x25)	52ml凸蓋付き(φ30x100)	95mlディスク蓋付き(φ95x20)	260mlディスク蓋付き(φ70x70)	1000mlディスク蓋付き(φ115x130)	

0.4ml(10x10)	1.5ml(13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)
0.7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)
1ml(10x50)	2.5ml(10x60)	4ml(12x150)	6.5ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)
1.2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)	

大型1個(φ58x60)と小型7個(φ16x50)	大型1個(100x40x20)と小型3個(φ28x17)	大型1個(120x60x20)と小型2個(100x20x20半円形)
大型1個(φ70x70)と小型3個(φ28x58)	大型1個(100x40x20)と小型3個(φ30x30)	大型1個(120x60x40)と小型3個(40x35x25半円形)
大型1個(100x30x20)と小型4個(φ20x20)	大型1個(100x100x40)と小型9個(10ml)	大型1個(120x80x30)と小型6個(20ml)
大型1個(100x30x20)と小型5個(φ18x26)	大型1個(115x65x45)と小型4個(50x25x35)	大型1個(120x80x40)と小型6個(15ml)

52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)

2ml外側バックルキャップ付き(φ16x20)	6ml内側凸キャップ付き(φ16x50)	220mlディスク蓋付き(φ100x35)	300mlディスク蓋付き(φ100x50)	610mlディスク蓋付き(φ80x155)	900mlディスク蓋付き(φ115x110)
2ml内側凸キャップ付き(φ16x20)	8mlバックルキャップ付き(φ16x56)	250mlディスク蓋付き(φ85x60)	330mlディスク蓋付き(φ95x60)	610mlバックル蓋付き(φ80x155)	1050mlディスク蓋付き(φ150x80)
3.5mlバックル蓋付き(φ16x28)	8ml内側凸キャップ付き(φ16x56)	250mlバックル蓋付き(φ85x60)	360mlディスク蓋付き(φ80x100)	790mlディスク蓋付き(φ80x200)	1100mlディスク蓋付き(φ100x180)
3.5ml内側凸キャップ付き(φ16x28)	50mlディスク蓋付き(φ40x60)	260mlディスク蓋付き(φ75x65)	360mlバックル蓋付き(φ80x100)	790mlバックル蓋付き(φ80x200)	
5ml内側凸キャップ付き(φ15x70)	130mlディスク蓋付き(φ70x50)	270mlディスク蓋付き(φ90x60)	420mlディスク蓋付き(φ70x145)	860mlディスク蓋付き(φ140x70)	
6mlバックル蓋付き(φ16x50)	163mlディスク蓋付き(φ90x35)	270mlバックル蓋付き(φ90x60)	560mlディスク蓋付き(φ115x70)	900mlディスク蓋付き(φ110x120)	

0.7mlディスクキャップ付き(φ20x4)	4ml内側凸キャップ付き(φ14x45)	8mlバックルキャップ付き(φ25x25)	1240mlディスク蓋付き(φ125x125)	2500mlディスク蓋付き(φ150x180)
2mlディスクキャップ付き(φ30x5)	6.5ml内側凸キャップ付き(φ19x35)	11ml内側凸キャップ付き(φ19x58)	2700mlディスク蓋付き(φ160x160)	2600mlディスク蓋付き(φ130x245)
3mlディスクキャップ付き(φ35x6)	7.5ml内側凸キャップ付き(φ28x17)	15mlバックルキャップ付き(φ30x30)	1290mlディスク蓋付き(φ115x155)	3800mlディスク蓋付き(φ160x240)
3ml外側バックルキャップ付き(φ35x6)	8ml内側凸キャップ付き(φ25x25)	25ml内側凸キャップ付き(φ28x58)	1460mlディスク蓋付き(φ140x120)	

3mlディスクキャップ付き (Φ20x18)	74mlディスク蓋付き (Φ45x65)	450mlバックル蓋付き (Φ90x90)	630mlディスク蓋付き (Φ100x100)	1000mlディスク蓋付き (Φ115x130)	2400ml内側凸キャップ付き (Φ230x80)
21ml内側凸キャップ付き (Φ35x30)	95mlディスク蓋付き (Φ95x20)	470mlディスク蓋付き (Φ80x120)	840mlディスク蓋付き (Φ50x65)	1350mlディスク蓋付き (Φ125x150)	2600mlディスク蓋付き (Φ145x195)
21mlバックル蓋付き (Φ35x30)	100mlディスク蓋付き (Φ60x55)	470mlバックル蓋付き (q80x120)	900mlディスク蓋付き (Φ80x235)	1400mlディスク蓋付き (Φ130x130)	3400mlディスク蓋付き (Φ180x170)
39ml内側凸キャップ付き (Φ35x58)	127mlディスク蓋付き (Φ45x110)	480mlディスク蓋付き (Φ95x95)	900mlバックル蓋付き (Φ80x235)	1600mlディスク蓋付き (Φ140x140)	
39mlバックル蓋付き (Φ35x58)	450mlディスク蓋付き (Φ90x90)	560mlディスク蓋付き (Φ130x60)	950mlディスク蓋付き (Φ120x120)	2000mlディスク蓋付き (Φ150x140)	

73mlバックル蓋付き (Φ35x100)	100mlディスク蓋付き (Φ58x60)	130mlディスク蓋付き (Φ65x50)	160mlディスク蓋付き (Φ65x65)	220mlディスク蓋付き (Φ60x100)	275mlディスク蓋付き (Φ60x120)
74mlバックル蓋付き (Φ45x65)	119ml内側凸キャップ付き (Φ40x135)	140mlディスク蓋付き (Φ115x20)	180ml内側凸キャップ付き (Φ50x120)	230mlディスク蓋付き (Φ100x40)	280mlバックル蓋付き (Φ80x80)
80mlディスク蓋付き (Φ56x50)	120mlバックル蓋付き (Φ50x80)	145ml内側凸キャップ付き (Φ50x100)	180mlバックル蓋付き (Φ50x120)	250mlディスク蓋付き (Φ70x90)	300mlバックル蓋付き (Φ90x65)
85mlバックル蓋付き (Φ50x60)	127mlバックル蓋付き (Φ45x110)	145mlバックル蓋付き (Φ50x100)	185mlディスク蓋付き (Φ59x87)	250mlディスク蓋付き (Φ95x50)	310mlディスク蓋付き (Φ70x100)
93mlディスクキャップ付き (Φ40x100)	130mlディスク蓋付き (Φ60x60)	150mlバックル蓋付き (Φ90x30)	198mlバックル蓋付き (Φ85x50)	260mlディスク蓋付き (Φ70x70)	375mlディスク蓋付き (Φ70x120)

560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)
610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)
790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)
860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)
900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)	

2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)
------------------	------------------	------------------

50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Φ115x155)	5200ml (Φ185x240)
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)	
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)	
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)	

カスタム Φ56x50mm 蓋なし	カスタム Φ56x50mm 蓋付き
-------------------	-------------------