

蓋付きアルミナ (Al₂O₃) るつぼ円筒実験室用るつぼ

商品番号: KM-C02



前書き

円筒型るつぼ 円筒型るつぼは最も一般的な形状の1つで、さまざまな材料の溶解や加工に適しており、取り扱いや洗浄が簡単です。

[詳細を学ぶ](#)

0.4ml(Φ10x10mm)	4ml(Φ14x45mm)	23ml(Φ30x55mm)	74ml(Φ45x65mm)	150ml(Φ90x30mm)	260ml(Φ75x65mm)	470ml(Φ80×120mm)	1400ml(Φ130x130mm)
0.8ml(Φ12x12mm)	6.5ml(Φ19x35mm)	25ml(Φ28x58mm)	85ml(Φ50x60mm)	160ml(Φ65x65mm)	275ml(Φ60x120mm)	480ml(Φ95x95mm)	1600ml(Φ140x140mm)
1.5ml(Φ20x10mm)	7ml(Φ30x20mm)	28ml(Φ50x25mm)	89ml(Φ60x40mm)	198ml(Φ85x50mm)	280ml(Φ80x80mm)	560ml(Φ130x60mm)	2000ml(Φ150x140mm)
3ml(Φ12×40mm)	7.5ml(Φ28x17mm)	35ml(Φ40x40mm)	93ml(Φ40x100mm)	220ml(Φ60x100mm)	300ml(Φ90x65mm)	630ml(Φ100x100mm)	2400ml(Φ230x80mm)
3ml(Φ16x20mm)	9ml(Φ30×25mm)	38ml(Φ35x51mm)	120ml(Φ50×80mm)	220ml(Φ70x70mm)	310ml(Φ70x100mm)	840ml(Φ150x65mm)	2500ml(Φ150x180mm)
3ml(Φ20x20mm)	12ml(Φ30x28mm)	40ml(Φ50x30mm)	130ml(Φ60x60mm)	220ml(Φ100x35mm)	330ml(Φ95x60mm)	1000ml(Φ115x130mm)	2520ml(Φ200x100mm)
3.5ml(Φ16x28mm)	13ml(Φ30x30mm)	63ml(Φ50x45mm)	130ml(Φ70x50mm)	250ml(Φ85x60mm)	360ml(Φ80x100mm)	1100ml(Φ100x180mm)	2700ml(Φ160x160mm)
3.5ml(Φ18x26mm)	21ml(Φ35x30mm)	70ml(Φ50x50mm)	145ml(Φ50x100mm)	250ml(Φ95x50mm)	450ml(Φ90×90mm)	1350ml(Φ125x150mm)	3400ml(Φ180x170mm)
5240ml(Φ200x200mm)							
0.8ml凸カバー付(Φ12x12)	3.5ml凸カバー付(Φ16x28)	11ml凸カバー付(Φ19x58)	28mlバックルカバー付(Φ50x25)	53ml凸カバー付(Φ40x70)	100mlディスクカバー付(Φ58x60)	280mlディスクカバー付(Φ80x80)	1100mlディスクカバー付(Φ100x180)
1.5mlバックルカバー付(Φ20x10)	3.5mlバックルカバー付(Φ16x28)	12ml凸カバー付(Φ30x28)	29ml凸カバー付(Φ40x35)	61ml凸蓋付(Φ40x80)	120ml凸蓋付(Φ50x80)	280mlバックルカバー付(Φ80x80)	1350mlディスクカバー付(Φ125x150)
1.5ml凸カバー付(Φ20x10)	3.5ml凸カバー付(Φ18x26)	12mlバックルカバー付(Φ30x28)	35ml凸カバー付(Φ40x40)	63ml凸蓋付(Φ50x45)	130mlディスクカバー付(Φ60x60)	300mlバックルカバー付(Φ90x65)	1400mlディスクカバー付(Φ130x130)
3ml凸カバー付(Φ12x40)	4ml凸カバー付(Φ14x45)	13ml凸カバー付(Φ30x30)	38ml凸カバー付(Φ35x50)	63mlバックルカバー付(Φ50x45)	130mlディスクカバー付(Φ70x50)	450mlディスクカバー付(Φ90x90)	1600mlディスクカバー付(Φ140x140)

2ml凸カバー付(φ16x20)	6.5ml凸カバー付(φ19x35)	13mlバックルカバー付(φ30x30)	38mlバックルカバー付(φ35x50)	70ml凸蓋付(φ50x50)	150mlディスクカバー付(φ90x30)	450mlバックルカバー付(φ90x90)	2000mlディスクカバー付(φ150x140)
2mlバックルカバー付(φ16x20)	7ml凸カバー付(φ30x20)	15ml凸カバー付(φ47x13)	40ml凸蓋付(φ50x30)	70mlバックルカバー付(φ50x50)	150mlバックルカバー付(φ90x30)	560mlディスクカバー付(φ130x60)	2400mlディスクカバー付(φ230x80)
3mlバックルカバー付(φ20x18)	7.5ml凸カバー付(φ28x17)	23ml凸カバー付(φ30x55)	50mlバックルカバー付(φ35x70)	73ml凸蓋付(φ35x100)	160mlディスクカバー付(φ65x65)	630mlディスクカバー付(φ100x100)	2500mlディスクカバー付(φ150x180)
3ml凸カバー付(φ20x18)	8mlバックルカバー付(φ25x25)	23mlバックルカバー付(φ30x55)	50ml凸蓋付(φ40x60)	85ml凸蓋付(φ50x60)	163mlディスクカバー付(φ90x35)	840mlディスクカバー付(φ150x65)	2700mlディスクカバー付(φ160x160)
3ml凸カバー付(φ20x20)	9ml凸カバー付(φ20x50)	25ml凸蓋付(φ28x58)	52mlバックルカバー付(φ30x100)	85mlバックルカバー付(φ50x60)	220mlディスクカバー付(φ60x100)	950mlディスクカバー付(φ120x120)	3400mlディスクカバー付(φ180x170)
3mlバックルカバー付(φ20x20)	9ml凸カバー付(φ30x25)	28ml凸蓋付(φ50x25)	52ml凸蓋付(φ30x100)	95mlディスクカバー付(φ95x20)	260mlディスクカバー付(φ70x70)	1000mlディスクカバー付(φ115x130)	
0.4ml(10×10)	1.5ml(13×24)	3ml(20×18)	5ml(15×70)	8ml(25×25)	15ml(30×28)	39ml(35×58)	
0.7ml(20×4)	2ml(30×5)	3ml(35×6)	6ml(16×50)	9ml(20×50)	15ml(47×13)	50ml(35×70)	
1ml(10×50)	2.5ml(10×60)	4ml(12×150)	6.5ml(19×35)	11ml(19×58)	18ml(23×60)	50ml(40×60)	
1.2ml(11×20)	3ml(12×40)	4ml(14×45)	8ml(16×56)	12ml(55×8)	29ml(40×35)		
大(φ58x60)1つと小(φ16x50)7つ	大(100x40x20)1つと小(φ28x17)3つ	大きい(120x60x20)1つ、小さい(100x20x20の半円)2つ					
大(φ70x70)1つと小(φ28x58)3つ	大(100x40x20)1つと小(φ30x30)3つ	大きい(120x60x40)1つ、小さい(40x35x25の半円)3つ					
大(100x30x20)1つと小(φ20x20)4つ	大1個(100x100x40)、小9個(10ml)	大1個(120x80x30)小6個(20ml)					
大きいもの(100x30x20)が1つ、小さいもの(φ18x26)が5つあります。	大1つ(115x65x45)小4つ(50x25x35)	大1個(120x80x40)小6個(15ml)					
52ml(30×100)	80ml(56×50)	119ml(40×135)	180ml(50×120)	270ml(90×60)			
53ml(40×70)	95ml(95×20)	127ml(45×110)	185ml(59×87)	300ml(100×50)			
61ml(40×80)	100ml(58×60)	140ml(115×20)	230ml(100×40)	375ml(70×120)			
73ml(35×100)	105ml(75×27)	163ml(90×35)	250ml(70×90)	420ml(70×145)			
2mlアウターバックルキャップ付き(φ16x20)	6ml内凸キャップ付(φ16x50)	220ml ディスクカバー付き(φ100x35)	300ml ディスクカバー付き(φ100x50)	610ml ディスクカバー付き(φ80x155)	900ml ディスクカバー付き(φ115x110)		
2ml内凸キャップ付(φ16x20)	8mlバックルキャップ付き(φ16x56)	250ml ディスクカバー付(φ85x60)	330ml ディスクカバー付き(φ95x60)	610mlバックルキャップ付き(φ80x155)	1050ml ディスクカバー付き(φ150x80)		

3.5mlバックルキャップ付き(Φ16x28)	8ml内凸キャップ付(Φ16x56)	250mlバックルキャップ付(Φ85x60)	360ml ディスクカバー付き(Φ80x100)	790ml ディスクカバー付き(Φ80x200)	1100ml ディスクカバー付き(Φ100x180)
3.5ml内凸キャップ付(Φ16x28)	50ml ディスクカバー付き(Φ40x60)	260ml ディスクカバー付き(Φ75x65)	360mlバックルキャップ付き(Φ80x100)	790mlバックルキャップ付き(Φ80x200)	
5ml内凸キャップ付(Φ15x70)	130ml ディスクカバー付き(Φ70x50)	270ml ディスクカバー付き(Φ90x60)	420ml ディスクカバー付き(Φ70x145)	860ml ディスクカバー付き(Φ140x70)	
6mlバックルキャップ付き(Φ16x50)	163ml ディスクカバー付き(Φ90x35)	270mlバックルキャップ付(Φ90x60)	560ml ディスクカバー付き(Φ115x70)	900mlディスクカバー付(Φ110x120)	
0.7ml ディスクキャップ付き(Φ20x4)	4ml 内凸キャップ付き(Φ14x45)	8ml バックルキャップ付き(Φ25x25)	1240ml ディスクカバー付き(Φ125x125)	2500ml ディスクカバー付き(Φ150x180)	
2ml ディスクキャップ付き(Φ30x5)	6.5ml 内凸キャップ付(Φ19x35)	11ml内凸キャップ付き(Φ19x58)	2700ml ディスクカバー付き(Φ160x160)	2600ml ディスクカバー付き(Φ130x245)	
3ml ディスクキャップ付き(Φ35x6)	7.5ml 内凸キャップ付(Φ28x17)	15ml バックルキャップ付き(Φ30x30)	1290ml ディスクカバー付き(Φ115x155)	3800ml ディスクカバー付き(Φ160x240)	
3ml アウターバックルキャップ付き(Φ35x6)	8ml 内凸キャップ付き(Φ25x25)	25ml内凸キャップ付(Φ28x58)	1460ml ディスクカバー付き(Φ140x120)		
3ml ディスクキャップ付き(Φ20x18)	74ml ディスクカバー付き(Φ45x65)	450ml バックルカバー付き(Φ90x90)	630ml ディスクカバー付き(Φ100x100)	1000ml ディスクカバー付き(Φ115x130)	2400ml 内凸キャップ付(Φ230x80)
21ml 内凸キャップ付(Φ35x30)	95ml ディスクカバー付き(Φ95x20)	470ml ディスクカバー付き(Φ80x120)	840ml ディスクカバー付き(Φ50x65)	1350ml ディスクカバー付き(Φ125x150)	2600ml ディスクカバー付き(Φ145x195)
21ml バックルキャップ付き(Φ35x30)	100ml ディスクカバー付き(Φ60x55)	470ml バックルカバー付き(Φ80x120)	900ml ディスクカバー付き(Φ80x235)	1400ml ディスクカバー付き(Φ130x130)	3400ml ディスクカバー付き(Φ180x170)
39ml 内凸キャップ付き(Φ35x58)	127ml ディスクカバー付き(Φ45x110)	480ml ディスクカバー付き(Φ95x95)	900ml バックルカバー付き(Φ80x235)	1600ml ディスクカバー付き(Φ140x140)	
39ml バックルキャップ付き(Φ35x58)	450ml ディスクカバー付き(Φ90x90)	560ml ディスクカバー付き(Φ130x60)	950ml ディスクカバー付き(Φ120x120)	2000ml ディスクカバー付き(Φ150x140)	
73ml バックルキャップ付き(Φ35x100)	100ml ディスクカバー付き(Φ58x60)	130ml ディスクカバー付き(Φ65x50)	160ml ディスクカバー付き(Φ65x65)	220ml ディスクカバー付き(Φ60x100)	275ml ディスクカバー付き(Φ60x120)
74ml バックルキャップ付き(Φ45x65)	119ml 内凸キャップ付き(Φ40x135)	140ml ディスクカバー付き(Φ115x20)	180ml 内凸キャップ付(Φ50x120)	230ml ディスクカバー付き(Φ100x40)	280ml バックルカバー付き(Φ80x80)
80ml ディスクカバー付き(Φ56x50)	120ml バックルキャップ付き(Φ50x80)	145ml 内凸キャップ付(Φ50x100)	180ml バックルカバー付き(Φ50x120)	250ml ディスクカバー付き(Φ70x90)	300ml バックルカバー付き(Φ90x65)

85ml バックルキャップ付き (Φ50x60)	127ml バックルカバー付き (Φ45x110)	145ml バックルキャップ付き (Φ50x100)	185ml ディスクカバー付 き (Φ59x87)	250ml ディスクカバー付 き (Φ95x50)	310ml ディスクカバー付 き (Φ70x100)
93ml ディスクキャップ付き (Φ40x100)	130ml ディスクカバー付き (Φ60x60)	150ml バックルカバー付き (Φ90x30)	198ml バックルカバー付 き (Φ85x50)	260ml ディスクカバー付 き (Φ70x70)	375ml ディスクカバー付 き (Φ70x120)
560ml(115×70)	900ml(110×120)	1100ml(107×160)	2600ml(130×245)		
610ml(80×155)	900ml(115×110)	1240ml(125×125)	2600ml(145×195)		
790ml(80×200)	950ml(120×120)	1290ml(115×155)	3800ml(160×240)		
860ml(140×70)	1000ml(104×155)	1460ml(140×120)	5200ml(185×240)		
900ml(80×235)	1050ml(150×80)	2000ml(150×140)			
2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)			
50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)	
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Φ115x155)	5200ml (Φ185x240)	
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)	
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)		
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)		
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)		
カスタマイズされたΦ56x50mm、 カバーなし	カスタマイズされたΦ 56x50mm、カバー付 き				