

エンジニアリング先進ファインセラミックス用高純度アルミナ造粒粉末

商品番号: KM-P02



前書き

通常の高純度アルミナ造粒粉末は、従来のプロセスで調製されたアルミナ粒子であり、幅広い用途と良好な市場適応性を備えています。この材料は、高純度、優れた熱安定性、化学的安定性で知られており、さまざまな高温および従来の用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

	Al ₂ O ₃ (%)	胚密度 (g/cm ³)	粒度分布 (メッシュ)	嵩密度 (g/cm ³)	焼成温度 (°C)	保温時間 (h)	収縮率 (%)	磁器密度 (g/cm ³)	磁器の色
PZ-99	≥99	2.0-2.2	60-200メッシュ 中心径140	1.0-1.1	1650	2.5-3	18±0.5	≥3.85	わずかに黄色
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	60-200メッシュ 中心径140	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	白
PZ-95	≥95	2.3-2.4	60-200メッシュ 中心径140	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.68	淡い
PZ-95	≥95	2.3-2.4	60-200メッシュ 中心径140	1.1-1.2	1630	2.5-3	16±0.5	≥3.65	白

シリアル番号	製品モデル	適用範囲
1	DZ-99.5	半導体部品、5G通信サポートセラミックスなど
2	DZ-99A	セラミックブランジャー、ブッシング、太陽光発電など
3	DZ-93	電気真空セラミックシェルおよびその他の金属化製品
4	PZ-95A	水栓プレート、スパークプラグなど
5	PZ-95	ヒューズ、リレーサポートセラミックスなど