

## アルミナ造粒粉／高純度アルミナ粉

商品番号: KM-P02



### 前書き

通常のアリミナ造粒粉は、伝統的な製法で調製されたアリミナ粒子であり、幅広い用途と良好な市場適応性を有する。この材料は、高純度、優れた熱安定性と化学的安定性で知られており、様々な高温および従来の用途に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	胚密度(g/cm <sup>3</sup> )	粒度分布(メッシュ)	かさ密度(g/cm <sup>3</sup> )	焼成温度(°C)	熱保持時間(h)	収縮率(%)	磁器密度(g/cm <sup>3</sup> )	磁器色
PZ-99	≥99	2.0-2.2		1.0-1.1	1650		18±0.5	≥3.85	やや黄色
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	60-200メッシュ 中心径 140	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	白色
PZ-95	≥95	2.3-2.4		1.1-1.2	1630		15±0.5 16±0.5	≥3.68 ≥3.65	パール 白色

シリアル番号	製品モデル	適用範囲
1	DZ-99.5	半導体部品、5G通信サポートセラミックスなど
2	DZ-99A	セラミックプランジャー、ブッシング、太陽電池等
3	DZ-93	電気真空セラミックシェル、その他メタライズ製品
4	PZ-95A	水バルブプレート、スパークプラグ等
5	PZ-95	ヒューズ、リレーサポートセラミックスなど