


ラボ用アンチクラッキングプレス金型

商品番号: PML



前書き

アンチクラッキングプレス金型は、高圧と電気加熱を使用して、さまざまな形状とサイズのフィルムを成形するために設計された特殊な装置です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMT
サンプル形状	
ダイ加熱	合金工具鋼：Cr12MoV
インデント硬度	HRC60-HRC62
サンプルサイズ	Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20mm (M)
キャビティ深さ	40mm (N)
寸法	Φ98*120mm (L*H)
重量	5Kg
油圧粉末プレスサイズの図	