


## 割れ防止プレス金型

商品番号: PML



### 前書き

割れ防止プレス金型は、高圧力と電気加熱を利用して、様々な形状やサイズのフィルムを成形するために設計された専用装置です。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMT
サンプル形状	
金型加熱	合金工具鋼：Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ	Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20mm (M)
キャビティ深さ	40mm (N)
次元	Φ98*120mm (L*H)
重量	5Kg
油圧粉の出版物のサイズの図表	