

## スクエアラボプレス金型を組み立てる

商品番号: PMAS



### 前書き

#### Assemble Square Lab Press Mold

を使用して、完璧なサンプル前処理を実現します。素早い分解によりサンプルの変形を防ぎます。電池、セメント、セラミックスなどに最適です。カスタマイズ可能なサイズが利用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
材料	Cr12MoV				
圧子の硬さ	HRC60~HRC62				
サンプルサイズ	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10mm	12×12 /15×15 /18×18 /20×20mm	30×30/40×40mm	50×50/60×60mm	70×70 /80×80mm
キャビティの深さ	30mm	40mm	50mm	55mm	60mm
外形寸法	φ53×120mm	φ73×133mm	φ95×133/φ115×133mm	φ127×150/φ153×150mm	φ180×180mm/φ200×180mm
重量(kg)	1.2	3.6	7/14	20/30	40/50

他のサイズもカスタマイズ可能