

自動ラボ用コールドアイソスタティックプレス Cip装置

コールドアイソスタティックプレス

商品番号: PCIA



前書き

自動ラボ用コールドアイソスタティックプレスで効率的にサンプルを準備しましょう。材料研究、製薬、電子産業で広く使用されています。電気式CIPと比較して、より高い柔軟性と制御性を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
ピストン径	クロムメッキ油圧シリンダー 110 mm (d)	クロムメッキ油圧シリンダー 130 mm (d)	クロムメッキ油圧シリンダー 150 mm (d)	クロムメッキ油圧シリンダー 200 mm (d)
加工プロセス加圧	プログラム加圧 - プログラム維持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム維持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム維持 - 時間指定除圧	プログラム加圧 - プログラム維持 - 時間指定除圧
圧力変換	プログラムがサンプル耐圧を自動的に変換します	プログラムがサンプル耐圧を自動的に変換します	プログラムがサンプル耐圧を自動的に変換します	プログラムがサンプル耐圧を自動的に変換します。
ディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	4.3インチLCDディスプレイ	7インチLCDディスプレイ
機器保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
アイソスタティック圧力	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA
圧力チャンバーアイソスタティック	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
シリンダー行程 (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
サンプル製造の特徴	天板ロッカー構造でより快適な操作	天板ロッカー構造でより快適な操作	天板ロッカー構造でより快適な操作	天板ロッカー構造でより快適な操作
外形寸法	240×390×560(長さ×幅×高さ)	280×460×660(長さ×幅×高さ)	/	330×580×720(長さ×幅×高さ)
機器電源	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	550W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
機器重量	120KG	180KG	240KG	290KG