

加熱プレート付き自動加熱油圧プレス機（実験用ホットプレス 25T 30T 50T）

商品番号: PCAH



前書き

当社の自動加熱ラボプレスで効率的にサンプルを準備しましょう。最大50Tの圧力範囲と精密な制御により、さまざまな産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
圧力範囲	0-25.0トン	0-25.0トン	0-30.0トン	0-40.0トン
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保圧 - 定時除圧	プログラム加圧 - プログラム保圧 - 定時除圧	プログラム加圧 - プログラム保圧 - 定時除圧	プログラム加圧 - プログラム保圧 - 定時除圧
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの冷却機]	水冷による急速冷却 [オプションの冷却機]	水冷による急速冷却 [オプションの冷却機]	水冷による急速冷却 [オプションの冷却機]
ホットプレートサイズ	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400X400mm(M×N)
寸法	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
電源	1700 W (220V/110Vはカスタマイズ可能)	1700 W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	3500 W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	5500 W (220V/110Vはカスタマイズ可能)
重量	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg