

加熱プレート付き自動加熱油圧プレス機（ラボ用ホットプレス用）

商品番号: PPL



前書き

全自動高温加熱プレスは、効率的な温度制御と製品品質処理のために設計された洗練された油圧ホットプレスです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PP-900L
圧力範囲	0-10T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-時間圧力解放
圧力保持時間	1秒〜0秒
シリンダストローク	80mm
加熱温度	最大1000°C
金型材質	ニッケル基合金（耐高温材料）
サンプルサイズ	Φ10-30mm
金型形状	Φ50x90mm
炉の口径	Φ60mm
機械全体のサイズ	400x380x780（長さx幅x高さ）
電源	220V 50Hz
粉末プレス機の寸法図	