

自動高温ヒートプレス

商品番号: PPL



前書き

自動高温ヒートプレスは、効率的な温度制御と製品の品質加工を目的として設計された、洗練された油圧式ホットプレスです。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PP-900L
圧力範囲	0-10T
加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-タイムドプレッシャーリリース
圧力保持時間	1秒~数秒
シリンダストローク	80mm
加熱温度	1000°Cまで
金型材質	ニッケル基合金 (耐高温材料)
サンプルサイズ	Φ10~30mm
金型形状	φ50×90mm
炉口径	Φ60mm
全機械のサイズ	400x380x780(LxWxH)
電源	220V 50Hz
錠剤機寸法図	