

自動高温ヒートプレス

商品番号: PPL



前書き

自動高温ヒートプレスは、効率的な温度制御と製品の品質加工を目的として設計された、洗練された油圧式ホットプレスです。

[詳細を学ぶ](#)

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 機種 | PP-900L |
| 圧力範囲 | 0-10T |
| 加圧プロセス | プログラム加圧-プログラム圧力-タイムドプレッシャーリリース |
| 圧力保持時間 | 1秒~数秒 |
| シリンダストローク | 80mm |
| 加熱温度 | 1000°Cまで |
| 金型材質 | ニッケル基合金 (耐高温材料) |
| サンプルサイズ | Φ10~30mm |
| 金型形状 | φ50×90mm |
| 炉口径 | Φ60mm |
| 全機械のサイズ | 400x380x780(LxWxH) |
| 電源 | 220V 50Hz |
| 錠剤機寸法図 | |