

自動実験室の餌の出版物機械 20T/30T/40T/60T/100T

商品番号: PCEA



前書き

ラボ用自動プレス機で効率的な試料作製をご体験ください。材料研究、薬学、セラミックスなどに最適です。コンパクトなサイズと、加熱プレートを備えた油圧プレス機能が特徴です。様々なサイズがあります。

[詳細を学ぶ](#)

器械モデル	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
圧力範囲	0.2-12.0トン	1~20.0トン	1~30.0トン	1~40.0トン	1~60.0トン	1-100.0トン	1-150.0トン
圧力変換	金型が負担する圧力をプログラムで自動変換	金型が負担する圧力をプログラムで自動変換します。	金型が負担する圧力をプログラムで自動変換	金型が負担する圧力をプログラムで自動変換	金型が負担する圧力をプログラムで自動的に変換する	金型が負担する圧力をプログラムで自動的に変換する	プログラムが自動的に金型にかかる圧力を変換します。
ディスプレイ	4.3インチ液晶画面	4.3インチ液晶画面	4.3インチ液晶画面	4.3インチLCD画面	7インチLCDスクリーン	7インチLCDスクリーン	7インチ液晶画面
メタルボタン	銀メッキ接点寿命10000回以上	銀メッキ接点寿命10000回以上	銀メッキ接点寿命10000回以上	銀メッキ接点寿命10000回以上	耐用年数100000回以上の銀めっき接点	銀めっき接点、耐用年数10000回以上	銀メッキ接点、耐用年数10000回以上
設備保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラス扉付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
リミットスイッチ	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力開放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力開放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力リリーフ	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力リリーフ	オイルシリンダーが限界高さに達したときの自動プレッシャーリリーフ	オイルシリンダーが限界高さに達したときの自動プレッシャーリリーフ	オイルシリンダーが限界高さに達したときの自動プレッシャーリリーフ
シリンダーストローク (T)	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm
スペースサイズ	110×140mm (M×N)	140×160mm(M×N)	140×160mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×260mm(M×N)
外形寸法	185×320×360mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)	330×580×620mm(L×W×H)	400×620×620mm(L×W×H)
設備電源	240W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	550W(220V/110はカスタマイズ可能)	1500W(220V/110はカスタマイズ可能)	1500W(220V/110はカスタマイズ可能)
設備重量	50Kg	90Kg	90Kg	150Kg	180Kg	240Kg	380Kg