

研究室用自動油圧タブレットプレス機（ラボ用プレス機）

商品番号: PCEA



前書き

当社の自動ラボ用プレス機で、効率的な試料調製を体験してください。材料研究、製薬、セラミックスなどに最適です。コンパクトなサイズで、加熱プレート付きの油圧プレス機能を備えています。さまざまなサイズをご用意しています。

詳細を学ぶ

機器モデル	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
圧力範囲	0.2-12.0 トン	1-20.0 トン	1-30.0 トン	1-40.0 トン	1-60.0 トン	1-100.0 トン	1-150.0 トン
圧力変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換
ディスプレイ	4.3インチ LCD画面	4.3インチ LCD画面	4.3インチ LCD画面	4.3インチ LCD画面	7インチ LCD画面	7インチ LCD画面	7インチ LCD画面
金属ボタン	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点	寿命10万回以上の銀メッキ接点
装置保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
リミットスイッチ	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放	オイルシリンダーが限界高さに達すると自動圧力解放
シリンダーストローク (T)	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm
スペースサイズ	110×140mm (M×N)	140×160 mm (M×N)	140×160 mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×260mm(M×N)
外形寸法	185×320×360 mm (L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)	330×580×620mm(L×W×H)	400×620×620mm(L×W×H)
装置電源	240W(220V/110V カスタマイズ可能)	550W(220V/110V カスタマイズ可能)	550W(220V/110V カスタマイズ可能)	550W (220V/110V カスタマイズ可能)	550W(220V/110V カスタマイズ可能)	1500W(220V/110V カスタマイズ可能)	1500W(220V/110V カスタマイズ可能)
装置重量	50 Kg	90Kg	90Kg	150Kg	180Kg	240Kg	380Kg