

自動ラボ Xrf & Kbr ペレットプレス 30T / 40T / 60T

商品番号: PMXA



前書き

KinTek 自動ラボ ペレット

プレスを使用すると、高速かつ簡単に XRF サンプルペレットを準備できます。蛍光 X 線分析のための多用途かつ正確な結果。

[詳細を学ぶ](#)

| 楽器のモデル | PMXA-30T | PMXA-40T | PMXA-60T |
|-----------|---|---|---|
| 圧力範囲 | 1~30.0トン | 0~40.0トン | 0~60.0トン |
| 加圧工程 | プログラム加圧 - プログラム圧力維持 - 時限圧力解放 - 自動サンプル回収 | プログラム加圧 - プログラム圧力維持 - 時間指定圧力解放 - 自動サンプル回収 | プログラム加圧 - プログラム圧力維持 - 時限圧力解放 - 自動サンプル回収 |
| ホールドタイム | 1秒から0秒 | 1秒から0秒 | 1秒から0秒 |
| 圧力換算 | 金型が負担する圧力をプログラムが自動的に変換します | 金型が負担する圧力をプログラムが自動的に変換します | 金型が負担する圧力をプログラムが自動的に変換します |
| 画面 | 4.3インチ液晶画面 | 4.3インチ液晶画面 | 4.3インチ液晶画面 |
| メタルボタン | 10万回以上の寿命を誇る銀メッキ接点 | 10万回以上の寿命を誇る銀メッキ接点 | 10万回以上の寿命を誇る銀メッキ接点 |
| 金型内蔵 | ホウ酸・スチールリング・プラスチックリング金型（金型1式内蔵） | ホウ酸/スチールリング/プラスチックリングモールド(1'セットのモールドを内蔵) | ホウ酸・スチールリング・プラスチックリング金型（金型1式内蔵） |
| サンプルサイズ | サンプルサイズ 標準構成 40mm | サンプルサイズ標準構成40mm | サンプルサイズ標準構成40mm |
| 金型材質 | 440C金型鋼 | 440C金型鋼 | 440C金型鋼 |
| 脱型方法 | 自動剥離 | 自動剥離 | 自動剥離 |
| 外形寸法 | 250×390×460mm(長さ×幅×高さ) | 280×460×550mm(長さ×幅×高さ) | 300×520×580mm(長さ×幅×高さ) |
| 機器電源 | 550W (220V/110はカスタマイズ可能) | 550W(220V/110はカスタマイズ可能) | 550W(220V/110はカスタマイズ可能) |
| 装備重量 | 120kg | 150kg | 180kg |
| 粉末打錠機の寸法図 | 下の写真を参照してください | 下の写真を参照してください | 下の写真を参照してください |