

Xrf & Kbrペレットプレス用自動実験室油圧プレス

商品番号: PMXA



前書き

KinTek自動ラボペレットプレスによる迅速かつ簡単なXRFサンプルペレット準備。蛍光X線分析のための汎用性と正確な結果。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
圧力範囲	1~30.0トン	0~40.0トン	0~60.0トン
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - タイミング圧力解放 - 自動サンプル引き出し	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - タイミング圧力解放 - 自動サンプル引き出し	プログラム加圧 - プログラム圧力保持 - タイミング圧力解放 - 自動サンプル引き出し
保持時間	1秒~0秒	1秒~0秒	1秒~0秒
圧力変換	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換します	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換します	プログラムが金型にかかる圧力を自動的に変換します
表示	4.3インチLCDスクリーン	4.3インチLCDスクリーン	4.3インチLCDスクリーン
金属ボタン	銀メッキ接点、100,000回以上の寿命	銀メッキ接点、100,000回以上の寿命	銀メッキ接点、100,000回以上の寿命
内蔵金型	ホウ酸/スチールリング/プラスチックリング金型（金型1セット内蔵）	ホウ酸/スチールリング/プラスチックリング金型（金型1セット内蔵）	ホウ酸/スチールリング/プラスチックリング金型（金型1セット内蔵）
サンプルサイズ	サンプルサイズ標準構成40mm	サンプルサイズ標準構成40mm	サンプルサイズ標準構成40mm
金型材質	440C金型鋼	440C金型鋼	440C金型鋼
脱型方法	自動ストリップング	自動ストリップング	自動ストリップング
外形寸法	250×390×460mm（長さ×幅×高さ）	280×460×550mm（長さ×幅×高さ）	300×520×580mm（長さ×幅×高さ）
機器電源	550W（220V/110Vはカスタマイズ可能）	550W（220V/110Vはカスタマイズ可能）	550W（220V/110Vはカスタマイズ可能）
機器重量	120Kg	150Kg	180Kg
粉末タブレットプレスの寸法図	下記の写真を参照してください	下記の写真を参照してください	下記の写真を参照してください