

自動実験用熱プレス機

商品番号: PZAH



前書き

実験室向けの精密自動熱プレス機—材料試験、複合材料、研究開発に最適。カスタマイズ可能、安全、効率的。今すぐKINTEKにお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
加熱温度/電力	室温～300°C/1.6KW 室温～500°C/2KW 室温～800°C/4.5KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/3KW 室温～500°C/4.5KW	室温～300°C/4KW 室温～500°C/6KW	室温～300°C/10KW 室温～500°C/16KW
加熱温度/電力	室温～300°C/1.6KW 室温～500°C/2KW 室温～800°C/4.5KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/3KW 室温～500°C/4.5KW	室温～300°C/4KW 室温～500°C/6KW	室温～300°C/10KW 室温～500°C/16KW
加熱温度/電力	室温～300°C/1.6KW 室温～500°C/2KW 室温～800°C/4.5KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/2.2KW 室温～500°C/3.4KW 室温～800°C/6KW	室温～300°C/3KW 室温～500°C/4.5KW	室温～300°C/4KW 室温～500°C/6KW	室温～300°C/10KW 室温～500°C/16KW
加熱	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2.2KW (300°C), 3.4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4.5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
圧力範囲	0.01～5.0 トン	0.01～25 トン	0.01～25 トン	0.01～30 トン	0.01～50 トン	0.01～60 トン
圧力精度	0.01 トン					
ディスプレイ	7インチ (IPS HD) タッチスクリーン					
メタルボタン	銀メッキ接点、100,000サイクル以上					
安全保護	アクリルドア+緊急停止					
グラフ	操作グラフ表示、USB Excelエクスポート					
プログラム制御	最大18ステップ					
水冷	手動+自動急速冷却					
速度調整	調整可能な圧力/温度ランプレート					
リモートコントロール	オプションのコンピューターが必要					
プレートサイズ	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm(m×n)	200 x 200 mm(m×n)	300 x 300 mm(m×n)	400 x 400 mm(m×n)	500 x 500 mm(m×n)
作業スペース	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm
電源	220V/110V (カスタマイズ可能)					

パラメータ	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
製品寸法/重量	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
梱包寸法/重量	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg