

## バッテリー内部抵抗計

商品番号: BC-08



### 前書き

バッテリー内部抵抗テスターの主な機能は、充電機能、放電機能、内部抵抗、電圧、保護機能、容量、過電流、短絡保護時間をテストすることです。

### [詳細を学ぶ](#)

関数	範囲	測定範囲	解決	測定時間	精度
内部抵抗	200mΩ	2~200mΩ	0.1mΩ	10ミリ秒	±0.5mΩ
	2Ω	1mΩ~2Ω	1mΩ	10ミリ秒	±1mΩ
電圧	5V	0~4.999V	0.001V	10ミリ秒	±0.001V
	50V	0.49.99v	0.01V	10ミリ秒	±0.01V