

卓上型水循環真空ポンプ

商品番号: KV-2



前書き

研究室や小規模産業に水循環真空ポンプが必要ですか?
?当社のベンチトップ水循環真空ポンプは、蒸発、蒸留、結晶化などに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	SHZ-A	SHZ-B
真空ポート	2	4
単一ポート流量	10L/分	
真空圧力	0.098MPa	
ポンプ流量	60L/分	
ポンプのヘッドング	8M	
ポンプヘッド材質	SS304/PTFE	
リザーブ量	13L	15L
モーターのパワー	180W	370W
寸法	400*280*240mm	
重さ	15kg	17kg