

実験室マッフル炉 底部昇降式マッフル炉

商品番号: KT-BL



前書き

底部の昇降式炉を使用し、優れた温度均一性で効率的にバッチを生産します。2つの電動昇降ステージと1600°Cまでの高度な温度制御を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル		KT-BL	
動作温度範囲		1100/1300/1600°C	
チャンバー材質		Al2O3 多結晶繊維	
発熱体		炭化ケイ素/ニケイ化モリブデン	
昇温速度		0-20°C/分	
温度センサー		K/S/B型熱電対	
温度コントローラー		タッチスクリーンPIDコントローラー	
温度制御精度		±1°C	
温度均一性		±5°C	
電力供給		AC110-220V、50/60HZ	
標準チャンバーサイズ在庫			
チャンバーサイズ (mm)		有効容積 (L)	チャンバーサイズ (mm)
200x200x300		12	400x400x500
300x300x300		27	500x500x500
300x400x300		36	600x600x600
400x400x400		64	800x800x800
顧客設計のサイズと容積も承ります			

番号	説明	数量
1	炉	1
2	熱ブロック	1
3	るつぼ tong	1
4	耐熱手袋	1

