

## ボタン電池ケースガスケット

商品番号: BC-02



### 前書き

ガスケットが内部素材の変形を防止し、スプリングシートが電池内部に密着して緩みを防止します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル仕様	仕様 (直径×厚さ)
CR20ガスケット	Φ15.8*0.5mm
	Φ15.8*1.0mm
	Φ15.8*1.5mm
	Φ16.1*0.5mm
	Φ16.1*0.8mm
	Φ16.2*1.5mm
CR24ガスケット	Φ19.0*1.0mm
	Φ20.0*0.4mm