

バッテリーラボ用途向けボタン電池ケースガasket

商品番号: BC-02



前書き

ガasketは内部材料の変形を防ぎ、バネシートはバッテリー内部の密着性を高め、緩みを防ぎます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル仕様	仕様 (直径*厚さ)
CR20ガasket	φ15.8*0.5mm
CR20ガasket	φ15.8*1.0mm
CR20ガasket	φ15.8*1.5mm
CR20ガasket	φ16.1*0.5mm
CR20ガasket	φ16.1*0.8mm
CR20ガasket	φ16.2*1.5mm
CR24ガasket	φ19.0*1.0mm
CR24ガasket	φ20.0*0.4mm