


ボタン電池用実験室用油圧プレス ラボペレットプレス

商品番号: PCBP

前書き

2Tボタン電池プレスで効率的にサンプルを準備しましょう。材料研究室や小規模生産に最適です。省スペース、軽量、真空対応。

[詳細を学ぶ](#)



機器モデル	PCBP-2T (手動)	機器モデル	PCBP-1.5T (自動)
圧力範囲	0-2T (0-25MPa)	圧力範囲	50-1500kg
ピストン径	Φ32mm (d)	加圧プロセス	プログラム加圧-プログラム圧力-定時減圧
一体構造	シール接続なし、オイル漏れ低減	保持時間	0-999秒
圧力計	圧力と圧力強度表示	圧力変換	プログラムが自動的に金型の耐圧を変換します
標準ダイ	CR20シリーズ包装ダイ	LCDディスプレイ	4.3インチLCDスクリーン
シーリングダイ	CR16、CR20、CR24、CR30オプション	シーリング金型	CR16、CR20、CR24、CR30などオプション
シーリング圧力	0.8-1.2トン	シェル除去金型	CR16、CR20、CR24、CR30などオプション
分解ダイ	CR16、CR20、CR24オプション	標準金型	標準CR20シリーズ包装金型
分解圧力		外形寸法	220x240x380 (長さx幅x高さ)
寸法	210×165×290mm (長さ×幅×高さ)	機器電源	220V (50Hz / 60Hz)
重量	12Kg	機器重量	35kg
寸法図	手動ボタン電池圧着機の寸法図		自動ボタン電池圧着機の寸法図