

## ボタン電池プレス 2T

商品番号: PCBP



### 前書き

当社の 2T ボタン バッテリー プレスを使用してサンプルを効率的に準備します。材料研究室や小規模生産に最適です。設置面積が小さく、軽量で真空対応。

### [詳細を学ぶ](#)

楽器のモデル	PCBP-2T (マニュアル)	楽器のモデル	PCBP-1.5T(自動)
圧力範囲	0~2T (0~25MPa)	圧力範囲	50~1500kg
ピストン径	Φ32mm(d)	加圧工程	プログラム加圧 - プログラム加圧 - 時間制限された圧力解放
一体構造	シール接続がないため、油漏れが減少します	圧力保持時間	0~999秒
圧力計	圧力と圧力強度の表示	圧力換算	プログラムは自動的に金型を耐圧力に変換します。
標準金型	CR20シリーズ パッケージングダイ	液晶ディスプレイ	4.3インチ液晶画面
封止金型	CR16、CR20、CR24、CR30オプション	封止金型	オプションのCR16、CR20、CR24、CR30など
シール圧力	0.8~1.2トン	殻抜き型	オプションのCR16、CR20、CR24、CR30など
分解金型	CR16、CR20、CR24 オプション	標準金型	標準CR20シリーズ包装金型
分解圧力		外形寸法	220x240x380(長さ×幅×高さ)
寸法	210×165×290mm(長さ×幅×高さ)	機器電源	220V(50Hz/60Hz)
重さ	12kg	装備重量	35kg