


実験用ボタン電池タブレットプレスシーリング金型

商品番号: PMN



前書き

このシーリングダイは、ボタン電池の組み立てに不可欠であり、陽極、陰極、電解質などのコンポーネントが確実に封入されるようにします。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMN
デュアルユース金型	シーリング、オープニング、デュアルユース
シーリング機能	CR16、CR20、CR24、CR30 オプション
シーリング圧力	0.8-1.2トン
分解機能	CR16、CR20、CR24、CR30 オプション
分解圧力	
油圧粉末プレスサイズの図	