

キャビネット遊星ボールミル

商品番号: KT-CPBM



前書き

縦型キャビネット構造と人間工学に基づいたデザインにより、ユーザーは立ったままでも最高の快適さを得ることができる。最大処理量は2000ml、回転数は毎分1200回転。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃力と摩擦力
適合材料	低硬度、中硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	< 20 mm
材料の出力サイズ	0.1-20 μ m
処理量	2000ml
ディスク回転速度	1~200r/min
研磨盤材質	タングステンカーバイド;セラミック; メノウ ステンレス 焼入れ鋼 ナイロン、等。
遊星ディスク空間移動モード	X軸遊星運動
モーター力	220V/380V AC、50-60Hz、1500W
正味重量	326kg
外形寸法	L780*W700*H1220 mm
保護レベル	IP65
品質規格	CE