

ラボ用遊星ボールミル キャビネット型遊星ボールミル粉砕機

商品番号: KT-CPBM



前書き

人間工学に基づいた設計と垂直キャビネット構造の組み合わせにより、立位操作において最高の快適さを提供します。最大処理容量は2000ml、回転速度は毎分1200回転です。

[詳細を学ぶ](#)

粉砕原理	衝撃力および摩擦力
適合材料	小～中低硬度、脆性、乾式または湿式
投入試料サイズ	< 20 mm
到達粒度	0.1-20 μ m
処理容量	2000ml
ディスク回転速度	1,200 r/min
粉砕ジャー材質	タングステンカーバイド、セラミック、メノウ、ステンレス鋼、焼入れ鋼、ナイロンなど
遊星ディスク空間移動モード	X軸遊星運動
モーター出力	220V/380V AC、50-60Hz、1500W
正味重量	326kg
外形寸法	L780*W700*H1220 mm
保護等級	IP65
品質規格	CE