

## 電池用カーボン紙

商品番号: BC-20



### 前書き

抵抗率が低い薄いプロトン交換膜。高いプロトン伝導性。水素透過電流密度が低い。長い人生;水素燃料電池や電気化学センサーの電解質セパレーターに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	N-117またはN117	ナフィオンN115	NR211	NRE-212
厚さ:	183um	127ミクロン	25.4ミクロン	50.8ミクロン
重さ:	/	250g/平方メートル	50g/m <sup>2</sup>	100g/平方メートル
仕様:	10*10センチメートル	40*40センチメートル	61cm*長さ	/
導電率:	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm
交換容量:	0.89meq/g	0.89meq/g	0.95~1.01	0.95-1.01meq/g