


バッテリーラボ用途向けプロトン交換膜

商品番号: BC-20



前書き

低抵抗率の薄型プロトン交換膜。高プロトン伝導率。
 低水素透過電流密度。長寿命。水素燃料電池および電気化学センサーの電解質セパレーターに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	N-117またはN117	NafionN115	NR211	NRE-212
厚さ:	183um	127Micron	25.4Micron	50.8Micron
重量:	/	250g/m2	50g/m2	100g/m2
仕様:	10*10cm	40*40CM	61cm*L	/
導電率:	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm	0.083S/cm
交換容量:	0.89meq/g	0.89meq/g	0.95-1.01	0.95-1.01 meq/g