

Cf超高真空観察窓フランジ 高ホウケイ酸ガラス サイトグラス

商品番号: KT-VA02



前書き

半導体製造、真空コーティング、光学機器に最適な、高ホウケイ酸ガラスを使用したCF超高真空観察窓フランジをご覧ください。クリアな観察、耐久性のあるデザイン、簡単な取り付け。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5