

真空システム用Cf Kfフランジ真空電極貫通リードシールアセンブリ

商品番号: KT-VA08



前書き

真空システムに最適な高真空CF/KFフランジ電極貫通リードをご確認ください。優れたシール性、導電性、カスタマイズ可能なオプション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータの説明	オプション/仕様
フランジ仕様	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63（カスタマイズ可能）
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm（カスタマイズ可能）
最大動作温度	400°C（カスタマイズ可能）
最大動作圧力	10 ⁻⁸ Pa
シール材	セラミック、金属