

真空システム用Cf/Kfフランジ真空電極フィードスルーリードシーリングアセンブリ

商品番号: KT-VA08



前書き

真空システムに最適な高真空CF/KFフランジ電極フィードスルーをご覧ください。優れたシール性、優れた導電性、カスタマイズ可能なオプション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	オプション/仕様
フランジ仕様	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (カスタマイズ可能)
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm (カスタマイズ可能)
最高使用温度	400°C (カスタマイズ可能)
最高使用圧力	10 ⁻⁸ Pa
シール材質	セラミック、金属