

トランス付きチェアサイド用歯科用ポーセリンジルコニア焼結セラミックファーン ネス

商品番号: KT-DS10



前書き

トランス付きチェアサイド焼結ファーンネスで、最高級の焼結を体験してください。操作が簡単で、静音パレット、自動温度校正機能を備えています。今すぐご注文ください！

詳細を学ぶ

加熱速度	最大200℃/分 (毎分392°F)
最高温度	1530℃
最高温度保持時間	2時間
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	110Vで14.5アンペア、230Vで7.0アンペア
定格出力電力	最大1500W
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行56cm
焼成チャンバー直径	9cm (3.5インチ)
正味重量	20Kg
梱包重量	25.5Kg