

実験室および産業用循環水真空ポンプ

商品番号: KT-VWP



前書き

ラボ用の効率的な循環水真空ポンプ -
 オイルフリー、耐腐食性、静音動作。複数のモデルを
 ご用意しています。今すぐお買い求めください！

詳細を学ぶ

モデル	SHZ-D(III) 耐腐食性	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) ステンレス鋼	SHZ-D(III) 4連計、4連ポンプ	SHZ-D(III) 上部給水	SHZ-95 縦型5連ポンプ
表示方法	圧力計×2	圧力計×2	圧力計×2	圧力計×4	圧力計×2	圧力計×1
ポンプヘッド数	2	2	2	4	2	5
最大真空度	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa
単一ヘッド吸引能力	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
流量	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	80L/min
揚程	8m	8m	8m	8m	8m	12m
循環水機能	あり	あり	あり	なし	あり	あり
ポンプヘッド材質	銅	PTFE	銅	銅	銅	銅
ウォータータンク容量	15L	15L	15L	15L	15L	35L
電源電圧	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
電力	180W	180W	180W	370W	180W	370W
正味重量	8KG	8KG	9.5KG	13KG	9.5KG	24KG
製品寸法	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840