

## 小型ワーク生産用冷間静水圧プレス 400Mpa

商品番号: PCIS



### 前書き

当社の冷間静水圧プレスを使用して、均一で高密度の材料を製造します。生産現場で小さなワークピースを圧縮するのに最適です。粉末冶金、セラミックス、バイオ医薬品の分野で高圧滅菌やタンパク質の活性化に広く使用されています。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
高压室有効内径(mm)	150	200	250	300
高压キャビティの有効深さ (mm)	300	300	300	400/450
最高使用圧力(MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
力	9Kw	9Kw	17.5Kw	17.5Kw
給餌方法	自動			
昇圧率	手動で調整または正確に調整可能			
作動媒体	油または水+防錆剤			
HMI	テキストスクリーンまたはタッチスクリーン			
データエクスポートインターフェース	USB			
冷却方法	水冷			