

黒鉛真空連続黒鉛化炉

商品番号: GF-07



前書き

高温黒鉛化炉は、炭素材料の黒鉛化処理に使用される専門的な装置です。高品質の黒鉛製品の製造に不可欠な設備であり、高温、高効率、均一な加熱が特徴です。様々な高温処理および黒鉛化処理に適しており、冶金、エレクトロニクス、航空宇宙などの産業で広く使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

製品モデル仕様	GF-07-10×20×50	GF-07-10×40×100	G7-06-10×60×200
定格温度 (C)	2500	2500	2500
有効加熱領域 (mm)	100×200×500	100×400×1000	100×600×2000
電力 (KW)	80	150	300
周波数 (HZ)	2500	2500	1000
加熱方法	誘導加熱		
入口と出口の冷却	入口と出口にそれぞれ500～1000mmの冷却ゾーンを設置。		
入口と出口のガス保護	入口と出口にそれぞれ500～1000mmのガスシールエリアを設置		
温度測定方法	1000～3200C赤外線光学温度測定		
断熱部分	硬質炭素フェルト+軟質炭素フェルト		
ガス流量	2～6m/h		
酸素含有量検出	陝西省ファイン酸素含有量分析計を使用し、酸素含有量と露点リアルタイム分析計でリアルタイム検出		