

銅フォーム

商品番号: BC-25



前書き

銅フォームは熱伝導性に優れており、モーター/電化製品や電子部品の熱伝導および放熱に広く使用できます。

。

[詳細を学ぶ](#)

開口部:	0.1mm-10mm (5-130ppi)
気孔率:	50%-98%
貫通孔率:	≥98%
1インチあたりの穴数:	110 (110PPI)
嵩密度:	0.1-0.8g/cm ³
表面密度 G/M ² :	280-3000(±30-200)
厚さ (MM):	0.1~40(0.05~1.0)
穴数 PPI:	13~1300(±5~10)
長さ/幅/厚さ寸法 (MM):	70≤長さ&幅<500(±0.5)厚さ 0.1-25mm

寸法 (L*W*T)			
100mm*100mm*5.0mm	100mm*100mm*6.0mm	100mm*100mm*7.0mm	100mm*100mm*8.0mm
100mm*100mm*9.0mm	100mm*100mm*10.0mm	200mm*200mm*0.5mm	200mm*200mm*1.0mm
200mm*200mm*1.2mm	200mm*200mm*1.5mm	200mm*200mm*1.8mm	200mm*200mm*2.0mm
200mm*200mm*2.2mm	200mm*200mm*2.5mm	200mm*200mm*2.8mm	200mm*200mm*3.0mm
200mm*200mm*4.0mm	200mm*200mm*5.0mm	200mm*200mm*6.0mm	200mm*200mm*7.0mm
200mm*200mm*8.0mm	200mm*200mm*9.0mm	200mm*200mm*10.0mm	200mm*300mm*0.5mm
200mm*300mm*1.2mm	200mm*300mm*1.5mm	200mm*300mm*1.8mm	200mm*300mm*2.0mm
200mm*300mm*2.2mm	200mm*300mm*2.5mm	200mm*300mm*2.8mm	200mm*300mm*3.0mm
200mm*300mm*4.0mm	200mm*300mm*5.0mm	200mm*300mm*6.0mm	200mm*300mm*7.0mm
200mm*300mm*8.0mm	200mm*300mm*9.0mm	200mm*300mm*10.0mm	