


Nrr、Orr、Co2Rr研究用のカスタマイズ可能なCo2削減フローセル

商品番号: KT-RFC



前書き

化学的安定性と実験精度を確保するために、高品質の素材から細心の注意を払って作られています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	G10C1
反応面積	1 cm ² （リクエストに応じてカスタマイズ可能）
テスト方法	3電極システム
電極間隔	3 mm、4 mm、6 mm
セル本体材質	PEEK
窓材	石英
GDLフローフィールド	直接流路、蛇行流路
参照ポートサイズ	φ4 mm
チューブサイズ	φ3 mm
チューブ材質	PTFE
コネクタ材質	PEEK
ガスケット材質	フルオロラバー（FKM）
シーリング方法	ネジ式