

## 目盛付円筒プレス金型

商品番号: PCMC



### 前書き

私たちの円筒プレス金型で精度を発見してください。  
高圧用途に最適で、様々な形状やサイズを成形し、安定性と均一性を確保します。研究室での使用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCMC
試料形状	
金型加熱	合金工具鋼：Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ	Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20 mm (M)
キャビティ深さ	100mm (N)
次元	Φ53*220mm (L*H)
重量	4.8Kg
油圧粉の出版物のサイズの図表	