

ラボ用円筒プレス金型

商品番号: PMC

前書き

様々なサイズの円筒プレス金型で、ほとんどのサンプルを効率的に成形・テストできます。日本製ハイス鋼製で、長寿命、カスタマイズ可能なサイズ。

[詳細を学ぶ](#)



機器モデル	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
ダイ材質	ハイス工具鋼 ASSAB +17			合金工具鋼:Cr12MoV			
インデント タ－硬度	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
サンプル サイズ	Φ3、Φ4、Φ5、 Φ6 mm (M)	Φ7、8、9、10、11、11.5 、12、12.7、13 mm(M)	Φ15、Φ16、Φ18、Φ20 、Φ22、Φ25mm (M)	Φ28、Φ30、Φ32、Φ 35、Φ40mm (M)	Φ50、Φ60、Φ70mm (M)	Φ80、Φ90、Φ100mm (M)	Φ120、Φ150(M)
キャビティ 深さ	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55、60、65mm(N)	65mm(N)	65mm(N)
寸法	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm、Φ98*180m m、Φ108*180mm(L*H)	Φ118*150mm、Φ128*180m m、Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm、Φ2 18*180mm(L*H)
重量	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg、7.3Kg、9Kg	11.5Kg、14Kg、20Kg	30Kg、40Kg

その他のサイズはカスタマイズ可能です