

円筒プレス金型

商品番号: PMC



前書き

様々なサイズの円筒プレス金型により、ほとんどのサンプルを効率的に成形し、テストすることができます。日本製の高速鋼を使用し、長寿命で、サイズのカスタマイズが可能です。

[詳細を学ぶ](#)

装置型式	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
金型材質	高速度工具鋼 ASSAB +17			合金工具鋼 : Cr12MoV			
圧子硬度	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
サンプルサイズ	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6 mm ((M))	Φ7、8、9、10、11、11.5、12、12.7、13 mm(M)	Φ15、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25mm (M)	Φ28、Φ30、Φ32、Φ35、Φ40mm (M)	Φ50、Φ60、Φ70mm (M)	Φ80、Φ90、Φ100mm (M)	Φ120、Φ150(M)
キャビティ深さ	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm(N)	55、60、65mm(N)	65mm(N)	65mm(N)
寸法	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ88*150mm、Φ98*180mm、Φ108*180mm(L*H)	Φ118*150mm、Φ128*180mm、Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm、Φ218*180mm(L*H)
重量	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg、7.3Kg、9Kg	11.5Kg、14Kg、20Kg	30Kg、40Kg

他のサイズはカスタマイズすることができます