

円筒プレス金型

商品番号: PMC



前書き

様々なサイズの円筒プレス金型により、ほとんどのサンプルを効率的に成形し、テストすることができます。日本製の高速鋼を使用し、長寿命で、サイズのカスタマイズが可能です。

[詳細を学ぶ](#)

装置型式	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
金型材質	高速度工具鋼 ASSAB +17			合金工具鋼 : Cr12MoV			
圧子硬度	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
サンプルサイズ	Φ3、Φ4、Φ5、 Φ6 mm (M)	Φ7、8、9、10、11、11.5、 12、12.7、13 mm(M)	Φ15、Φ16、Φ18、Φ20、 Φ22、Φ25mm (M)	Φ28、Φ30、Φ32、Φ35、 Φ40mm (M)	Φ50、Φ60、Φ70mm (M)	Φ80、Φ90、Φ100mm (M)	Φ120、Φ150(M)
キャビティ深さ	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm(N)	55、60、65mm(N)	65mm(N)	65mm(N)
寸法	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ88*150mm、Φ98*180mm、 Φ108*180mm(L*H)	Φ118*150mm、Φ128*180mm、 Φ138*180mm(L*H)	Φ168*180mm、Φ218*180mm(L*H)
重量	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg、7.3Kg、9Kg	11.5Kg、14Kg、20Kg	30Kg、40Kg

他のサイズはカスタマイズすることができます