

真空コールドトラップ直接コールドトラップチラー

商品番号: KCT-1



前書き

当社のダイレクトコールドトラップで真空システムの効率を向上させ、ポンプの寿命を延ばします。冷却液不要、スイベルキャスター付きコンパクト設計。ステンレス鋼とガラスのオプションがあります。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	CT40D		CT80D
作業温度	-40℃～室温		-80℃～室温
冷媒	R404A		
コンプレッサー	Embraco/		
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L		Φ220×240/9L
トラップタンク素材	304/316L		
トラッパ素材	304/316L素材		
トラッパサイズ	Φ150*210mmトラップ		Φ180*200mm
真空ポート	2*KF25/NW25		
電源	110/220V、50/60Hz、単相		
寸法	350W*470D*811H		506W*669D*1388H
重量	48kg		148kg