

ダイレクトコールドトラップチラー

商品番号: KCT-1



前書き

当社のダイレクトコールド

トラップにより、真空システムの効率が向上し、ポンプの寿命が延長されます。冷却液不要、回転キャスター付きのコンパクト設計。ステンレススチールとガラスのオプションが利用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	CT40D	CT80D
作業温度	-40°C～室温	-80°C～室温
冷媒	R404A	
コンプレッサー	エンブラコ/	
トラップタンクサイズ	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
トラップタンク材質	304/316L	
トラッパー素材	304/316L素材	
トラッパーのサイズ	Φ150*210mmトラップ	Φ180*200mm
真空ポート	2*KF25/NW25	
電源	110/220V、50/60Hz、単相	
寸法	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
重さ	48kg	148kg