


ディスクカップ振動ミル マルチプラットフォーム ラボ用

商品番号: KT-DVMP



前書き

マルチプラットフォーム振動ディスクミルは、粒度の大きいサンプルの非破壊破碎および微粉碎に適しています。中硬度、高硬度、脆性、繊維質、弾性材料の破碎および粉碎用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-DVMP2000	KT-DVMP2000-P
最大投入サイズ	<20 mm	<20 mm
サンプル粒子サイズ範囲	<20 um	<20 um
バッチ有効処理量	35-3000 ml	35-3000 ml
粉碎ディスク速度	1500 rpm	1500 rpm
真空/不活性ガス保護粉碎	サポート	サポート
移動モード	円運動	円運動
時間設定	9999分	9999分
粉碎ディスク数	1	4
粉碎ディスク容量	100ml 250ml 500ml 2000ml オプション	100ml 250ml 500ml オプション
粉碎ディスク材質	ステンレス鋼 タングステンカーバイド ジルコニア オプション	ステンレス鋼 タングステンカーバイド ジルコニア オプション
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎	乾式粉碎 湿式粉碎
電気仕様	380V、50-60Hz、2.2KW	380V、50-60Hz、2.2KW
電源ポート	三相	三相
正味重量	320kg	320kg
寸法（幅*奥行*高さ）	740*640*1110mm	740*640*1110mm
保護クラス	IP65	IP65
規格	CE	CE